

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



TECHSPEC® Near-Infrared (NIR) Aspheric Lenses

Produkt #16-267 3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)



1



€210,00

+ WARENKORB

|                                 |
|---------------------------------|
| Stk. 1-5                        |
| €210,00                         |
| Stk. 6+                         |
| €168,00                         |
| Mengenrabatte                   |
| <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):  
12.50 +0.00/-0.10

Effektive Brennweite EFL (mm):  
10.00 @ 780nm

Numerische Apertur NA:

|                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.63                                                                                                                                             |
| <b>Hintere Brennweite BFL (mm):</b><br>7.61                                                                                                      |
| <b>Substrat:</b> <a href="#">S-LAH64</a>                                                                                                         |
| <b>Designwellenlänge Asphäre (nm):</b><br>780                                                                                                    |
| <b>Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm:</b><br>1.2λ                                                                                        |
| <b>Beschichtung:</b><br>VS+ (350-700nm)                                                                                                          |
| <b>Beschichtungsspezifikation:</b><br>R <sub>avg</sub> < 0.5% @ 350 - 700nm @ 0° ±30° AOI<br>R <sub>abs</sub> < 1.5% @ 350 - 700nm @ 0° ±30° AOI |
| <b>Zentrierung (Bogenminuten):</b><br><3                                                                                                         |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>40-20                                                                                                             |
| <b>Freie Apertur CA (mm):</b><br>11.25                                                                                                           |
| <b>Randdicke ET (mm):</b><br>1.60                                                                                                                |
| <b>Mittendicke CT (mm):</b><br>4.25 ±0.10                                                                                                        |
| <b>Blende:</b><br>0.80                                                                                                                           |
| <b>Fase:</b><br>Protective bevel as needed                                                                                                       |
| <b>Form der hinteren Fläche:</b><br>Plano                                                                                                        |
| <b>Typ:</b><br>Aspheric Lens                                                                                                                     |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>350 - 700                                                                                                    |
| <b>Konjugierter Abstand:</b><br>Infinite                                                                                                         |
| <b>Dioptrie:</b><br>100.00                                                                                                                       |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Konform</a>                    |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |