

Corning Polarcor™ Glaspolarisationsfilter, 12,5 mm Durchm., 1060 nm



Corning Polarcor™ Glass Polarizers

Produkt #13-618 3-4 TAGE



1



€780,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€780,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Einfallswinkel (°):
0 ±5

Beschichtung:
BBAR (960-1160nm)

Designwellenlänge DWL (nm):
1060

Durchmesser (mm):
12.50

Auslöschungsverhältnis: >10,000:1
Substrat: ☐ Borosilicate Glass Containing Elongated Silver Crystals
Min. Transmission (%): >95.7
Oberflächenqualität: 40-20
Dicke (mm): 0.50 ±0.05
Toleranz Größe (mm): ±0.1
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <0.4% @ 960 - 1160nm
Wellenlängenbereich (nm): 960 - 1160
Einfügungsverlust (dB): <0.19
Brechungsindex n_d: 1.5123
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 6.5
Knoop-Härte (kg/mm²): 480
Elastizitätsmodul (GPa): 58.605
Poisson-Zahl: 0.21
Abbe-Zahl (v_d): 57.6
Dichte (g/cm³): 2.412

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen