

TECHSPEC® 12,5 mm Diameter 4° nominelle Ablenkung Quarzglas-Keilprimsa, unbeschichtet



TECHSPEC Fused Silica Wedge Prisms

Produkt #35-847 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

- 1 + **€73,95**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€73,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Beschichtung:
Uncoated

Winkeltoleranz (Bogensekunden):
30

Fase:
Protective bevel as needed

Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE(10⁻⁶/°C):
0.52

Designwellenlänge DWL (nm): 355
Durchmesser (mm): 12.50 +0.00/-0.10
Bildorientierung: Beam Deviation
Dioptrie: 6.99
Strahlabweichung @ 355 nm (°): 4.00
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10
Oberflächenqualität: 20-10
Dicke (mm): 1.50
Typ: Wedge Prism
Wellenlängenbereich (nm): 200 - 2200
Keilwinkel: 8° 17'39"
Hinweis: Specify this is S1 & S2 power and irregularity, not the overall power of the wedge
Power (fringes) @ 632.8nm: 0.50
Irregularity (fringes) @ 632.8nm: 0.20

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen