


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



TECHSPEC Fused Silica Wedge Prisms

Produkt #35-848 3-4 TAGE



1



€112,50

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€112,50

Stk. 6+

€90,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Beschichtung:
Uncoated

Winkeltoleranz (Bogensekunden):
30

Fase:
Protective bevel as needed

Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 0.52
Designwellenlänge DWL (nm): 355
Durchmesser (mm): 12.50 +0.00/-0.10
Bildorientierung: Beam Deviation
Dioptrie: 8.75
Strahlabweichung @ 355 nm (°): 5.00
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10
Oberflächenqualität: 20-10
Dicke (mm): 1.50
Typ: Wedge Prism
Wellenlängenbereich (nm): 200 - 2200
Keilwinkel: 10° 17'38"

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen