

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



TECHSPEC Silicon (Si) Windows

Produkt #17-196 3-4 TAGE



1



€145,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€145,00

Stk. 11+

€130,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Fase:
Protective as needed

Freie Apertur CA (mm):
11.25

Durchmesser (mm):
12.50 +0.0/-0.1

Dicke (mm): 2.00 ±0.1
Beschichtung: BBAR (1650-3000nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <1% @ 1650 - 3000nm R _{abs} <2% @ 1650 - 3000nm
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 2.55
Dichte (g/cm³): 2.33
Kanten: Fine Ground
Brechungsindex n_d: 3.422 @ 5µm
Knoop-Härte (kg/mm²): 1150
Parallelität (Bogenminuten): <3
Poisson-Zahl: 0.265
Substrat: Silicon (Si)
Oberflächenebenheit (P-V): 1λ
Oberflächenqualität: 60-40
Typ: Protective Window
Wellenlängenbereich (nm): 1650 - 3000
Elastizitätsmodul (GPa): 140

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform