


Wire-Grid-Polarisationsfilter mit Schutzschicht, 12,5 mm Durchmesser



Produkt #12-648 3-4 TAGE

- 1 +

€330,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€330,00
Stk. 11+
€281,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Einfallswinkel (°):
0 ±20

Freie Apertur CA (mm):
10.5

Beschichtung:
BBAR (400-700nm)

Durchmesser (mm):

12.50
Auslöschungsverhältnis: 348:1 @ 450nm 885:1 @ 550nm 1229:1 @ 650nm
Substrat:  Corning Eagle XG
Betriebstemperatur (°C): -40 to +200
Oberflächenqualität: 80-50
Dicke (mm): 0.70
Toleranz Dicke (mm): ±0.07
Transmission (%): 87
Transmissionstoleranz (%): ±2.5 @ 420 - 700nm
Typ: Linear Polarizer
Toleranz Größe (mm): ±0.2
Aufbau: Wire Grid
Thermische Ausdehnung: 31.7 x 10-7/°C
Toleranz Ausrichtung (°): ±1.0
Hinweis: When the Reference Mark is orientated to the 3 or 9 o'clock position, the transmission axis runs left to right.
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <1% @ 400 - 700nm (Back of Substrate)
Wellenlängenbereich (nm): 420 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen