

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #38-784 KONTAKT

-

1

+

€12,25

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€12,25
Stk. 11+
€11,25
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
12.50 ±0.25

Beschichtung:
Uncoated

Kanten:
Ground Edges

Körnung: ☐

600
Substrat: □ Float Glass
Dicke (mm): 1.60
Typ: Ground Glass Diffuser
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2000
Hinweis: Sandblasted on first surface

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform
