

TECHSPEC® ZnSe-Fenster, 12,5 mm D. x 1 mm Dicke, 3-12 µm Beschichtung



Produkt #68-511 Lagernd

1 €267,50

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€267,50

Stk. 11+
€241,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Fase:
Protective as needed

Freie Apertur (%):
90

Freie Apertur CA (mm):
11.25

Durchmesser (mm): 12.50 +0.0/-0.1
Dicke (mm): 1.00 ±0.1
Beschichtung: BBAR (3000-12000nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <5.0% @ 3 - 12µm
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 7.57
Dichte (g/cm³): 5.27
Kanten: Fine Ground
Brechungsindex n_d: 2.631
Knoop-Härte (kg/mm²): 120
Parallelität (Bogenminuten): <1
Poisson-Zahl: 0.28
Substrat: Zinc Selenide (ZnSe)
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10 @ 10.6µm
Oberflächenqualität: 60-40
Typ: Protective Window
Wellenlängenbereich (nm): 3000 - 12000

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen