


TECHSPEC® 12,5mm D. x 10mm BW, MgF₂ Beschichtung, Azylindrische Linse



TECHSPEC Azylinder Lenses

Produkt #86-034 3-4 TAGE

- 1 + €625,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€625,00

Stk. 6+

€500,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
12.50 +0.0/-0.1

Effektive Brennweite EFL (mm):
10.00

Substrat: ☐
[NSF](#)

Blende: 0.8
Numerische Apertur NA: 0.63
Beschichtung: MgF ₂ (400-700nm)
Typ: Acyliner Lens
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Hintere Brennweite BFL (mm): 6.4
Mittendicke CT (mm): 6.00
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.1
Freie Apertur (%): 90.00
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤1.75% @ 400 - 700nm
Randdicke ET (mm): 2.8
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Oberflächengenauigkeit, RMS (µm): 1.0
Oberflächenqualität: 60-40

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform