

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Achromat, 12,5 mm D. x 14 mm Brennweite, VIS-NIR-beschichtet



Produkt #49-321 3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)

- 1 +

€86,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€86,00

Stk. 6+

€68,75

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
12.50 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

14.00
Toleranz Brennweite (%): ±1
Hintere Brennweite BFL (mm): 9.92
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Freie Apertur CA (mm): 11.50
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 7.73 ±0.10
Mitten- dicke CT 1 (mm): 6.23 ±0.05
Mitten- dicke CT 2 (mm): 1.50 ±0.05
Radius R₁ (mm): 10.60
Radius R₂ (mm): -7.72
Radius R₃ (mm): -56.54
Randdicke ET (mm): 5.34
Substrat:  N-BAF10 / N-SF5
Oberflächenqualität: 40-20
Blende: 1.12
Numerische Apertur NA: 0.45
Beschichtung: VIS-NIR (400-1000nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} ≤0.25% @ 880nm R _{avg} ≤1.25% @ 400 - 870nm R _{avg} ≤1.25% @ 890 - 1000nm
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Fase: Protective bevel as needed
Typ: Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 1000

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen