

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



TECHSPEC Nd:YAG Laser Line λ /20 UV Fused Silica Right Angle Prisms

Produkt #37-630 3-4 TAGE



1



€317,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€317,00

Stk. 6+

€253,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Winkeltoleranz (Bogensekunden):
±15

Beschichtung:
Laser V-Coat (532nm)

Designwellenlänge DWL (nm):
532

Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenqualität: 20-10
Typ: Right Angle Prism
Toleranz Größe (mm): +0.00/-0.10
Fase: Protective bevel as needed
Freie Apertur (%): 90
Länge Hypotenuse (mm): 17.70
Länge Katheten (mm): 12.50
Pyramidaltoleranz (Bogenminuten): ±1
Bildorientierung: Left-Handed
Beschichtungsspezifikation: R_{abs} <0.25% @ 532nm
Oberflächenebenheit (P-V): λ/20
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 10 J/cm², 20ns, 20 Hz

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen