

TECHSPEC® 12,5mm Durchmesser x 30mm EFL, UV-VIS Beschichtung, NUV Achromat



Produkt #65-972 3-4 TAGE

1 €137,50

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€137,50

Stk. 6+
€110,00

Mengenrabatte
[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
12.50 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):
30.00

Toleranz Brennweite (%): ±1
Hinterer Brennweite BFL (mm): 27.22
Designwellenlänge Brennweite (nm): 405.00
Freie Apertur CA (mm): 11.50
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 6.00 ±0.20
Mitten- dicke CT 1 (mm): 4.00 ±0.10
Mitten- dicke CT 2 (mm): 2.00 ±0.10
Radius R₁ (mm): 18.66
Radius R₂ (mm): -15.60
Radius R₃ (mm): -37.78
Randdicke ET (mm): 4.40
Substrat: ☐ N-FK5 / F2HT
Oberflächenqualität: 40-20
Blende: 2.4
Numerische Apertur NA: 0.21
Beschichtung: UV-VIS (345-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤1.5% @ 345 - 700nm
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Fase: Protective bevel as needed
Typ: Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm): 345 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform