

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Robustes M12-Objektiv der blauen Serie, 12,5 mm BW, 1/8



12.5mm FL Rugged Blue Series M12 Lens



Produkt #36-375 3-4TAGE

- 1 +

€100,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€100,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Länge (mm):
22.90

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
78.0mm - 28.8°

Max. Durchmesser (mm):
15

Außendurchmesser (mm):

15
Gewicht (g): 6
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 58.4mm - 21.8°
Max. Bildkreis (mm): 8.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0047
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 78.0mm - 28.8°
Anzahl Elemente (Gruppen): 5(5)
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 70.6mm - 26.2°
Typ: M12 Imaging Lens
Brennweite BW (mm): 12.50
Vergrößerung PMAG: 0.082X
Max. Sensorgröße: 1/2"
Arbeitsabstand (mm): 150 - ∞
Mount: M12 x 0.5 (S-Mbunt)
Blende (f/#): f/8
Verzeichnung (%): -0.36 @ Full Field
Hintere Brennweite BFL (mm): 10.1 - 9.7
Beschichtungsspezifikation: M4 MgF ₂ @ 550nm
Position Eintrittspupille (mm): 10.87
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 43.8mm - 16.4°
Hauptebene Objektseite (mm): 10.14
Hauptebene Bildseite (mm): -3.01
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 78.1mm - 28.9° Vertical: 58.5mm - 21.8° Diagonal: 97.7mm - 35.7°
IR-Sperrfilter: No
Position Austrittspupille (mm): -2.33
Wellenlängenbereich: VIS

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen