

TECHSPEC®

12,7 x 12,7 mm x -25 mm BW, NIR II, plankonkave (PCV) Zylinderlinse für die Bildgebung



TECHSPEC® Beam Shaping PCV Cylinder Lenses

Produkt #35-016 3-4 TAGE

1 €106,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€106,00

Stk. 6+

€84,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Effektive Brennweite EFL (mm):
-25.00

Substrat:
N-BK7

Blende:

2
Numerische Apertur NA: 0.08
Beschichtung: NIR II (750-1550nm)
Typ: Cylinder Lens, Plano-Concave
Wellenlängenbereich (nm): 750 - 1550
Hintere Brennweite BFL (mm): -26.65
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 2.50
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.1
Freie Apertur CA (mm): 11.43 x 11.43
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} ≤1.5% @ 750 - 800nm R _{abs} ≤1.0% @ 800 - 1550nm R _{avg} ≤0.7% @ 750 - 1550nm
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.025
Größe (mm): 12.7 x 12.7
Randdicke ET (mm): 4.06
Radius R₁ (mm): 12.92
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Keilwinkel plane Achse (arcmin): <5
Keilwinkel gekrümmte Achse (arcmin): <5
Achsenverdrehung (arcmin): <3

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform