


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT

Fragebogen



Produkt #34-752 □ Lagernd



1



€89,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€89,00

Stk. 6+

€71,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Effektive Brennweite EFL (mm):
50.00

Substrat: N-BK7
Blende: 8.00
Numerische Apertur NA: 0.13
Beschichtung: Uncoated
Typ: Cylinder Lens, Plano-Convex
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2200
Hintere Brennweite BFL (mm): 48.68
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 2.00
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.1
Freie Apertur CA (mm): 11.43 x 11.43
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.025
Größe (mm): 12.7 x 12.7
Randdicke ET (mm): 1.21
Radius R₁ (mm): 25.84
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Keilwinkel plane Achse (arcmin): <5
Keilwinkel gekrümmte Achse (arcmin): <5
Achsenverdrehung (arcmin): <3

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen