

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt #12-332

Lagernd



1



€385,00

+ WARENKORB

Stk. 1-3

€385,00

Stk. 4+

€343,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Designwellenlänge DWL (nm):
1030

Wellenlängenbereich (nm):
1000 - 1060

Durchmesser (mm):
12.70 +0.0/-0.1

Einfallswinkel (°): 5
Reflexion bei Designwellenlänge DWL (%) : 99.9 (typical, p-polarization)
Dicke (mm): 6.35 ±0.2
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Typ: Laser Mirror
Art der Beschichtung: Dielectric
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >99.8%, GDD = -500fs ² @ 1000 - 1060nm (p-polarization) R _{abs} >99.9% @ 1030nm (typical, p-polarization)
GDD-Spezifikation: -500fs ² @ 1000 - 1060nm
Rückseite: Commercial Polish
Freie Apertur (%) : 80
Beschichtung: Ultrafast (1000-1060nm)
Typische Anwendungen: Yb:doped 1st Harmonic
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/10
Keilwinkel (arcmin): 10 ±5
Minimum Reflectivity : >99.8% @ 1000 - 1060nm (p-polarization)
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 0.3 J/cm ² @ 1030nm, 50fs, 1kHz, 100µm Beam Diameter

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform