

TECHSPEC® Nd:YAG-Laserlinienspiegel, 12,7 x 12,7 mm, 532 nm, 0-45°



TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line Mirrors

Produkt #39-647 3-4 TAGE



1



€150,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€150,00

Stk. 6+

€131,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Oberflächenqualität:
10-5

Typ:
Laser Mirror

Parallelität (Bogenminuten):
<3

Freie Apertur (%) : 85
Rückseite: Commercial Polish
Reflexion bei Designwellenlänge DWL (%) : 99.8
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} >99.8% @ 532nm
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10
Art der Beschichtung: Dielectric
Beschichtung: Laser Mrror (532nm)
Designwellenlänge DWL (nm): 532
Größe (mm): 12.7 x 12.7 +0.00/-0.10
Dicke (mm): 6.35 ±0.20
Einfallswinkel (°): 0-45
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Zerstörschwelle, Referenz:  10 J/cm ² @ 532nm, 20ns, 20Hz

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen