


TECHSPEC® Laserspiegelsubstrat, 12,7 x 12,7 mm



TECHSPEC® Laser Mirror Substrates

Produkt #37-724 3-4 TAGE

1 €98,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€98,00

Stk. 11+

€88,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Oberflächenqualität:
10-5

Typ:
Laser Mirror Substrate

Parallelität (Bogenminuten):
<3

Freie Apertur (%) : 85
Rückseite: Commercial Polish
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10
Beschichtung: Uncoated
Größe (mm): 12.7 x 12.7 +0.00/-0.10
Dicke (mm): 6.35 ±0.20
Substrat: Fused Silica (Corning 7980)

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen