

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Pellicle Beamsplitters

Produkt #19-310

3-4 TAGE



1



€212,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€212,00

Stk. 11+

€180,20

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Freie Apertur CA (mm):
12.7

Beschichtung:
Dielectric

Beschichtungsspezifikation:

50/50 @ 632.8nm
Aufbau: Pellicle
Designwellenlänge DWL (nm): 632.8
Durchmesser (mm): 19.05
Gehäuse: Black Anodized Aluminum
Brechungsindex n_d: 1.5
Fassungsdicke (mm): 3.18
Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T): 50/50 ±5%
Substrat: ☐ Nitrocellulose
Oberflächenqualität: 40-20
Typ: Pellicle Beamsplitter
Gewinde: 2-56
Dicke (µm): 2 +0.3/-0.0

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen