

TECHSPEC® Oberflächenspiegel, 12,7 x 12,7 mm, Protected Silber, 4-6λ



Produkt #36-041 3-4 TAGE

- 1 + €28,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€28,00
Stk. 6+
€21,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Oberflächenebenheit (P-V):
4 - 6λ

Substrat: ☐
Float Glass

Oberflächenqualität:
60-40

Größe (mm):

12.7 x 12.7
Toleranz Größe (mm): ±0.25
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >98% @ 450 - 2000nm R _{avg} >98% @ 2000 - 10,000nm
Beschichtung: Protected Silver (450-10000nm)
Art der Beschichtung: Metal
Freie Apertur CA (mm): 11.70 x 11.70
Kanten: Seamed, 0.5mm Maximum Edge Chip
Dicke (mm): 2.00
Typ: Flat Mirror
Wellenlängenbereich (nm): 450 - 10000
Länge (mm): 12.70
Breite (mm): 12.70
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 0.5 J/cm² @ 532nm & 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform