

TECHSPEC® Nd:YAG-Strahl-Sampler für Laserlinien, 12,7 mm Durchm., 1064 nm



TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line Beam Samplers

Produkt #39-014 Lagernd



1



€122,50

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€122,50

Stk. 6+

€110,50

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Einfallswinkel (°):
0 ±5

Freie Apertur (%):
90

Beschichtung:
Laser V-Coat (1064nm)

Beschichtungsspezifikation: R_{abs} <0.25% @ 1064nm
Designwellenlänge DWL (nm): 1064
Durchmesser (mm): 12.70 +0.00/-0.10
Brechungsindex n_d: 1.458
Parallelität (Bogenminuten): <3
Substrat: Fused Silica (Coming 7980)
Oberflächenebenheit (P-V): N10
Oberflächenqualität: 10-5
Dicke (mm): 6.35 ±0.20
Typ: Beam Sampler
Zerstörschwelle, laut Design: 15 J/cm² @ 1064nm, 20ns, 20Hz

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen