


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt **#63-217**

Lagernd

-

1

+

€49,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€49,00

Stk. 6+

€39,25

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Einfallswinkel (°):
0

Fase:
Protective as needed

Freie Apertur (%):
≥90

Freie Apertur CA (mm): 114.30 x 160.02
Größe (mm): 127.00 x 177.80
Dicke (mm): 1.00 ±0.25
Beschichtung: BBAR (425-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.5% @ 425 - 700nm
Kanten: Seamed
Substrat: Float Glass
Oberflächenqualität: 80-50
Transmission (%): 96.9 Average (typical)
Typ: Protective Window
Wellenlängenbereich (nm): 425 - 700
Länge (mm): 177.80
Breite (mm): 127.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform