

TECHSPEC® Strahlteiler für Harmonische (45°), 355 nm T, 532 nm R, 12.7 mm Durchm.



TECHSPEC Nd:YAG Harmonic Separators

Produkt #37-718 3-4 TAGE

1 €200,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€200,00

Stk. 6+

€180,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Einfallswinkel (°):
45

Freie Apertur (%):
>85

Beschichtungsspezifikation:
Surface 1: R_{abs}: >99% @ 532nm, T_{abs}: >95% @ 355nm

Surface 2: R _{abs} : <0.5% @ 355nm
Aufbau: Dichroic
Durchmesser (mm): 12.70 +0.00/-0.10
Parallelität (Bogenminuten): <3
Reflexionswellenlänge (nm): 532
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10
Oberflächenqualität: 10-5
Dicke (mm): 6.35 ±0.20
Transmissionsbereich (nm): 355
Typ: Harmonic Beamsplitter
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ Surface 1: 5 J/cm ² @ 532nm, 20ns, 20Hz 2.5 J/cm ² @ 355nm, 20ns, 20Hz Surface 2: 7.5 J/cm ² @ 355nm, 20ns, 20Hz

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen