


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



VIS-NIR Polka-Dot Beamsplitters

Produkt #15-983 3-4 TAGE

-

1

+

€118,00

|                                                            |         |
|------------------------------------------------------------|---------|
| + WARENKORB                                                |         |
| Stk. 1-10                                                  | €118,00 |
| Stk. 11+                                                   | €100,30 |
| Mengenrabatte                                              |         |
| <a href="#">Angebotsanfrage</a>                            |         |
| ! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben |         |

|                                   |                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Downloadbereich                   | <div><div>CUSTOM<br/>OPTIONS</div><div>SPECIAL<br/>HANDLING</div></div> |
| Einfallswinkel (°):<br>0 - 45     |                                                                         |
| Abstand Mitte-Mitte (mm):<br>0.15 |                                                                         |
| Freie Apertur (%):                |                                                                         |

|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| 90                                                                      |
| <b>Beschichtung:</b><br>Square Aluminum (AlMgF <sub>2</sub> ) Apertures |
| <b>Aufbau:</b><br>Polka-Dot                                             |
| <b>Durchmesser (mm):</b><br>12.70 +0.0/-0.5                             |
| <b>Min. Apertur (mm):</b><br>2.00                                       |
| <b>Betriebstemperatur (°C):</b><br>150 Maximum                          |
| <b>Parallelität (Bogenminuten):</b><br><3                               |
| <b>Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T):</b><br>50/50                |
| <b>Toleranz Reflexion/Transmission (%):</b><br>±5 @ 45°                 |
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br><a href="#">B270</a>       |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>80-50                                    |
| <b>Dicke (mm):</b><br>1.65 ±0.1                                         |
| <b>Typ:</b><br>Standard Beamsplitter                                    |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>400 - 2000                          |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Konform</a>                    |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |