

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #11-737 3-4 Tage

- 1 +

€135,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€135,00

Stk. 6+

€121,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

i Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Abbe-Zahl (v_d):
67.8

Fase:
Protective as needed

Freie Apertur (%):
90

Durchmesser (mm): 12.70 +0.00/-0.10
Dicke (mm): 1.00 ±0.10
Beschichtung: BBAR (1900-2200nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <0.15% @ 1900 - 2200nm
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 0.52 (+5 to +35°C) 0.57 (0 to +200°C) 0.48 (-100 to +200°C)
Dichte (g/cm³): 2.20
Kanten: Fine Ground
Brechungsindex n_d: 1.458
Knoop-Härte (kg/mm²): 522
Parallelität (Bogensekunden): ≤30
Poisson-Zahl: 0.16
Substrat: Fused Silica IR Grade
Oberflächenqualität: 20-10
Transmittierte Wellenfront, P-V: λ/6
Typ: Ultrafast Window
Wellenlängenbereich (nm): 1900 - 2200
Elastizitätsmodul (GPa): 73

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen