


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT

Mehr Produkte von [ISP Optics](#)



Cadmium Telluride (CdTe) Windows

Produkt #16-798

KONTAKT



1



€320,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€320,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

🔔

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Fase:
Protective as needed

Freie Apertur (%):
85

Freie Apertur CA (mm):
10.80

Durchmesser (mm): 12.70 +0.00/-0.13
Dicke (mm): 1.00 ±0.13
Beschichtung: Uncoated
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 5.9
Dichte (g/cm³): 6.2
Kanten: Fine Ground
Brechungsindex n_d: 2.653 @ 10µm
Knoop-Härte (kg/mm²): 54
Parallelität (Bogenminuten): <3
Poisson-Zahl: 0.41
Substrat: Cadmium Telluride (CdTe)
Oberflächenebenheit (P-V): 2λ per inch @ 632.8nm
Oberflächenqualität: 60-40
Typ: Protective Window
Wellenlängenbereich (nm): 1000 - 25000
Elastizitätsmodul (GPa): 36.52
Modellnummer: CD-W-12-1

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen