

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt #18-708

3-4TAGE

-

 1

+

€145,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€145,00

Stk. 11+

€123,25

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Einfallswinkel (°):
0 - 45

Abstand Mitte-Mitte (mm):
0.15

Freie Apertur (%):
90

Beschichtung: Square Aluminum (AlMgF ₂) Apertures
Aufbau: Polka-Dot
Durchmesser (mm): 12.70
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.5
Min. Apertur (mm): 2.00
Betriebstemperatur (°C): 150 Maximum
Parallelität (Bogenminuten): <3
Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T): 20/80
Toleranz Reflexion/Transmission (%): ±5 @45°
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenqualität: 80-50
Dicke (mm): 1.65 ±0.1
Typ: Standard Beamsplitter
Wellenlängenbereich (nm): 250 - 2000

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen