

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



TECHSPEC Nd:YAG Harmonic Separators

Produkt #38-779 3-4 TAGE

-

1

+

€200,00

+ WARENKORB
Stk. 1-5
€200,00
Stk. 6+
€180,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich
Einfallswinkel (°): 45
Freie Apertur (%): >85
Beschichtungsspezifikation: Surface 1: R _{abs} : >99% @ 355nm, T _{abs} : >95% @ 532, 1064nm

Surface 2: R _{abs} : <0.75% @ 532, 1064nm
Aufbau: Dichroic
Durchmesser (mm): 12.70 +0.00/-0.10
Parallelität (Bogenminuten): <3
Reflexionswellenlänge (nm): 355
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10
Oberflächenqualität: 10-5
Dicke (mm): 6.35 ±0.20
Transmissionsbereich (nm): 532, 1064
Typ: Harmonic Beamsplitter
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ Surface 1: 2.5 J/cm ² @ 355nm, 20ns, 20Hz 5 J/cm ² @ 532nm, 20ns, 20Hz 7.5 J/cm ² @ 1064nm, 20ns, 20Hz Surface 2: 15 J/cm ² @ 1064nm, 20ns, 20Hz 10 J/cm ² @ 532nm, 20ns, 20Hz

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen