


12,7 mm Durchm. x 3 mm hocheffizientes AR-beschichtetes Fenster



Produkt #39-283 Lagernd

1 €21,50

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€21,50

Stk. 6+
€17,25

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Einfallswinkel (°):
0

Fase:
Protective as needed

Freie Apertur (%):
≥90

Freie Apertur CA (mm): 11.43
Durchmesser (mm): 12.70 ±0.76
Dicke (mm): 3.00 ±0.25
Beschichtung: BBAR (425-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.5% @ 425 - 700nm
Kanten: Ground
Substrat: Float Glass
Oberflächenqualität: 80-50
Transmission (%): 95.6 Average (typical)
Typ: Protective Window
Wellenlängenbereich (nm): 425 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform