

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #34-627 KONTAKT



1



€95,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€95,00

Stk. 6+

€76,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
12.70 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

50.00
Substrat: N-BK7
Blende: 2.00
Numerische Apertur NA: 0.13
Beschichtung: NIR II (750-1550nm)
Typ: Cylinder Lens, Plano-Convex
Wellenlängenbereich (nm): 750 - 1550
Hintere Brennweite BFL (mm): 48.75
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 1.89
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.1
Freie Apertur CA (mm): 11.43
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} ≤1.5% @ 750 - 800nm R _{abs} ≤1.0% @ 800 - 1550nm R _{avg} ≤0.7% @ 750 - 1550nm
Randdicke ET (mm): 1.1
Radius R₁ (mm): 25.84
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Keilwinkel plane Achse (arcmin): <5
Keilwinkel gekrümmte Achse (arcmin): <5

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform