


TECHSPEC®

12,7 mm Durchm. x 50 mm BW, unbeschichtet, plankonvexe (PCX) Zylinderlinse für die Bildgebung



Produkt #34-606 KONTAKT

- 1 +

€84,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€84,00

Stk. 6+

€67,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
12.70 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm): 50.00
Substrat: N-BK7
Blende: 6.00
Numerische Apertur NA: 0.13
Beschichtung: Uncoated
Typ: Cylinder Lens, Plano-Convex
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2200
Hintere Brennweite BFL (mm): 48.75
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 1.89
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.1
Freie Apertur CA (mm): 11.43
Randdicke ET (mm): 1.1
Radius R₁ (mm): 25.84
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Keilwinkel plane Achse (arcmin): <5
Keilwinkel gekrümmte Achse (arcmin): <5

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen