



Off-Axis-Parabolspiegel, 12,7 mm Durchm. x 12,7 mm EFL, dielektrische Beschichtung für 532 nm



TECHSPEC® Laser Line Coated Off-Axis Parabolic (OAP) Mirrors

Produkt #15-339 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen



1



€300,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€300,00

Stk. 6+

€270,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Typ:
Off-Axis Parabolic Mirror

Durchmesser (mm): 12.70 +0.0/-0.1
Effektive Brennweite EFL (mm): 12.70
Toleranz Brennweite (%): ±1
Krümmungsradius (mm): 12.70
Beschichtung: Dielectric Mirror (532nm)
Art der Beschichtung: Dielectric
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >99.5% @ 532nm
Offset-Winkel (°): 90
Parent-Brennweite PFL (mm): 6.35
Oberflächengenauigkeit, RMS: λ/8
Oberflächenrauheit (Angström): <50 RMS
Wellenlängenbereich (nm): 532
Freie Apertur (%): 90
Oberflächenqualität: 60-40
Kompatible Montageplatten: #34-425
Substrat: Aluminum 6061-T6
Y-Offset (mm): 12.7
Reflektierte Wellenfront, RMS: λ/4

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform