


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: 

European Union

SUBMIT

Umgebung



Produkt #34-649 

3-4 TAGE

-

 1 

+

€95,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€95,00

Stk. 6+

€76,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):  
12.70 +0.0/-0.025

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Effektive Brennweite EFL (mm):</b><br>75.00                             |
| <b>Substrat:</b> <a href="#">N-BK7</a>                                     |
| <b>Blende:</b><br>4.00                                                     |
| <b>Numerische Apertur NA:</b><br>0.08                                      |
| <b>Beschichtung:</b><br>VS 0° (425-675nm)                                  |
| <b>Typ:</b><br>Cylinder Lens, Plano-Convex                                 |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>425 - 675                              |
| <b>Hintere Brennweite BFL (mm):</b><br>73.68                               |
| <b>Fase:</b><br>Protective bevel as needed                                 |
| <b>Mittendicke CT (mm):</b><br>2.00                                        |
| <b>Toleranz Mitten-<br/>dicke (mm):</b><br>±0.1                            |
| <b>Freie Apertur CA (mm):</b><br>11.43                                     |
| <b>Beschichtungsspezifikation:</b><br>R <sub>avg</sub> ≤0.4% @ 425 - 675nm |
| <b>Randdicke ET (mm):</b><br>1.48                                          |
| <b>Radius R<sub>1</sub> (mm):</b><br>38.76                                 |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>40-20                                       |
| <b>Power (P-V) @ 632,8 nm:</b><br>1.5λ                                     |
| <b>Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:</b><br>λ/4                           |
| <b>Keilwinkel plane Achse (arcmin):</b><br><5                              |
| <b>Keilwinkel gekrümmte Achse (arcmin):</b><br><5                          |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |
| <b>Reach 235:</b><br><a href="#">Konform</a>               |