



# Off-Axis-Parabolspiegel, 12,7 mm Durchm. x 25,4 mm EFL, dielektrische Beschichtung für 532 nm



TECHSPEC® Laser Line Coated Off-Axis Parabolic (OAP) Mirrors

Produkt #15-340 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen



1



€300,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€300,00

Stk. 6+

€270,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Typ:  
Off-Axis Parabolic Mirror

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Durchmesser (mm):</b><br>12.70 +0.0/-0.1                           |
| <b>Effektive Brennweite EFL (mm):</b><br>25.40                        |
| <b>Toleranz Brennweite (%):</b><br>±1                                 |
| <b>Krümmungsradius (mm):</b><br>25.40                                 |
| <b>Beschichtung:</b><br>Dielectric Mirror (532nm)                     |
| <b>Art der Beschichtung:</b><br>Dielectric                            |
| <b>Beschichtungsspezifikation:</b><br>R <sub>avg</sub> >99.5% @ 532nm |
| <b>Offset-Winkel (°):</b><br>90                                       |
| <b>Parent-Brennweite PFL (mm):</b><br>12.7                            |
| <b>Oberflächengenauigkeit, RMS:</b><br>λ/8                            |
| <b>Oberflächenrauheit (Angström):</b><br><50 RMS                      |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>532                               |
| <b>Freie Apertur (%):</b><br>90                                       |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>60-40                                  |
| <b>Kompatible Montageplatten:</b><br><a href="#">#34-425</a>          |
| <b>Substrat:</b><br>Aluminum 6061-T6                                  |
| <b>Y-Offset (mm):</b><br>25.4                                         |
| <b>Reflektierte Wellenfront, RMS:</b><br>λ/4                          |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |
| <b>Reach 233:</b><br><a href="#">Konform</a>               |