


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Dünne IR-Ultrakurzpuls-PCX-Linse, 1900 - 2200 nm beschichtet, 12,7 mm Durchm. x 150 mm Brennww.



Produkt #11-618 3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)



1



€110,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€110,00

Stk. 6+

€98,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
12.70 +0.00/-0.10

Effektive Brennweite EFL (mm):

150.17 @587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm): 149.15
Beschichtung: BBAR (1900-2200nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <0.15% @ 1900 - 2200nm
Substrat:  Fused Silica IR Grade
Oberflächenqualität: 20-10
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/8
Toleranz Brennweite (%): ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Mittendicke CT (mm): 1.50 ±0.10
Randdicke ET (mm): 1.21
Radius R₁ (mm): 68.85
Freie Apertur CA (mm): 11.43
Blende: 11.82
Numerische Apertur NA: 0.043
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 1900 - 2200
Einfallswinkel (°): 0

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen