

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt **#15-529** 3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)

-

1

+

€39,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€39,00

Stk. 11+

€35,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
12.70 +0.1/-0.3

Effektive Brennweite EFL (mm):
15.00

Numerische Apertur NA:
0.42

Substrat: ☐ Float Glass
Toleranz Brennweite (%): ±7
Beschichtung: MgF ₂ (400-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤ 1.75% @ 400 - 700nm
Zentrierung (Bogenminuten): ≤30
Oberflächenqualität: 80-50 (typical)
Mittendicke CT (mm): 4.40 ±0.2
Blende: 1.18
Fase: Protective bevel as needed
Radius R₂ (mm): Plano
Form der hinteren Fläche: Plano
Typ: Condenser Lens
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Konjugierter Abstand: Infinite

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform