




Dünne IR-Ultrakurzpuls-PCX-Linse, 1900 - 2200 nm beschichtet, 12,7 mm Durchm. x 250 mm Brennsw.



Produkt #11-620 3-4 Tage

Andere Beschichtungen



1



€110,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€110,00

Stk. 6+

€98,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
12.70 +0.00/-0.10

Effektive Brennweite EFL (mm):

250.29 @587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm): 249.26
Beschichtung: BBAR (1900-2200nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <0.15% @ 1900 - 2200nm
Substrat:  Fused Silica IR Grade
Oberflächenqualität: 20-10
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/8
Toleranz Brennweite (%): ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Mittendicke CT (mm): 1.50 ±0.10
Randdicke ET (mm): 1.324
Radius R₁ (mm): 114.75
Freie Apertur CA (mm): 11.43
Blende: 19.69
Numerische Apertur NA: 0.026
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 1900 - 2200
Einfallswinkel (°): 0

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen