

TECHSPEC® Plankonvexe Linse, 12,7 mm D. x 40 mm BW, MgF₂-beschichtet



Produkt #38-246 Lagernd
Andere Beschichtungen

1 €34,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€34,00
Stk. 10+
€30,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
12.70 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

40.00 @ 587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm): 38.48
Beschichtung: MgF ₂ (400-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤1.75% @ 400 - 700nm
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Toleranz Brennweite (%): ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 2.30 ±0.10
Randdicke ET (mm): 1.30
Radius R₁ (mm): 20.67
Freie Apertur CA (mm): 11.7
Blende: 3.15
Numerische Apertur NA: 0.16
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 10 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform