

TECHSPEC® Plankonvexe Linse (PCX), 12,7 mm D. x 40 mm BW, unbeschichtet



Produkt #37-803 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen

1 €28,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€28,00
Stk. 10+
€25,25
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
12.70 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

40.00 @ 587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm): 38.48
Beschichtung: Uncoated
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Toleranz Brennweite (%) : ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 2.30 ±0.10
Randdicke ET (mm): 1.30
Radius R₁ (mm): 20.67
Freie Apertur CA (mm): 11.7
Blende: 3.15
Numerische Apertur NA: 0.16
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2200

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen