




Dünne IR-Ultrakurzpuls-PCX-Linse, unbeschichtet, 12,7 mm Durchm. x 100 mm Brennww.



Produkt #11-694 3-4TAGE

Andere Beschichtungen

1 €92,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€92,00

Stk. 6+

€82,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
12.70 +0.00/-0.10

Effektive Brennweite EFL (mm):
100.12 @ 587.6nm

Hintere Brennweite BFL (mm): 99.09
Beschichtung: Uncoated
Substrat:  Fused Silica IR Grade
Oberflächenqualität: 20-10
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/8
Toleranz Brennweite (%): ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Mittendicke CT (mm): 1.50 ±0.10
Randdicke ET (mm): 1.06
Radius R₁ (mm): 45.90
Freie Apertur CA (mm): 11.43
Blende: 7.88
Numerische Apertur NA: 0.064
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 200 - 3500

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen