


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #11-637 Lagernd

Andere Beschichtungen



1



€95,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€95,00

Stk. 6+

€84,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
12.70 +0.00/-0.10

Effektive Brennweite EFL (mm):

150.17 @587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm): 149.15
Beschichtung: BBAR (950-1150nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <0.15% @ 950 - 1150nm
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenqualität: 20-10
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/8
Toleranz Brennweite (%): ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Mittendicke CT (mm): 1.50 ±0.10
Randdicke ET (mm): 1.21
Radius R₁ (mm): 68.85
Freie Apertur CA (mm): 11.43
Blende: 11.82
Numerische Apertur NA: 0.043
Designwellenlänge DWL (nm): 1030
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 950 - 1150
Einfallswinkel (°): 0
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 10 J/cm ² @ 532nm, 20ns, 20Hz

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen