

Equilaterales Prisma aus Zinkselenid, 12,7 mm

Mehr Produkte von [ISP Optics](#)



Produkt #19-713 3-4TAGE

- 1 + **€1.335,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€1.335,00

Stk. 6+
€1.068,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Beschichtung:
Uncoated

Substrat: ☐
Zinc Selenide (ZnSe)

Oberflächenqualität:

60-40
Typ: Equilateral Prism
Toleranz Größe (mm): ±0.25
Winkeltoleranz (Bogenminuten): ±10
Freie Apertur (%): 85
Länge Hypotenuse (mm): 12.70
Länge Katheten (mm): 12.70
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 18000
Wellenlängenbereich (µm): 0.6 - 18
Oberflächenebenheit (P-V): 2λ
Modellnummer: GE-EP-12

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen