

TECHSPEC® 12,7mm D. x 15mm Brennweite, VIS 0° geschwärzt, Achromat



Produkt #49-771-INK 3-5 TAGE
[Andere Beschichtungen](#)

- 1 + **€91,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€91,00
Stk. 6+
€72,75
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
12.70 ±0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

15.00
Toleranz Brennweite (%): ±1
Hintere Brennweite BFL (mm): 10.56
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Freie Apertur CA (mm): 11.70
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 8.50 ±0.20
Mitten- dicke CT 1 (mm): 6.50 ±0.10
Mitten- dicke CT 2 (mm): 2.00 ±0.10
Radius R₁ (mm): 10.59
Radius R₂ (mm): -8.26
Radius R₃ (mm): -30.70
Randdicke ET (mm): 5.72
Substrat:  N-BaF10 / N-SF57
Oberflächenqualität: 40-20
Blende: 1.18
Numerische Apertur NA: 0.42
Beschichtung: VIS 0° (425-675nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Fase: Protective bevel as needed
Typ: Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm): 425 - 675

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen