

TECHSPEC®

Plankonvexe (PCX) Zylinderlinse für die Beleuchtung, 12,7 mm H x 12,7 mm L x 12,5 mm BW, NIR I



Produkt #36-227 3-4 TAGE

1 €82,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€82,00
Stk. 6+
€65,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Effektive Brennweite EFL (mm):
12.50

Substrat:
[N-BK7](#)

Blende: 0.984251968503937
Numerische Apertur NA: 0.51
Beschichtung: NIR I (600-1050nm)
Typ: Cylinder Lens, Plano-Convex
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 1050
Hintere Brennweite BFL (mm): 8.15
Mittendicke CT (mm): 6.60
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.1
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.2
Größe (mm): 12.7 x 12.7
Randdicke ET (mm): 1.33
Toleranz Brennweite (%): ±3
Radius R₁ (mm): 6.46
Oberflächenqualität: 60-40

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform