

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT

Umgebung



TECHSPEC® Beam Shaping PCV Cylinder Lenses

Produkt #34-618 Lagernd

-

1

+

€83,50

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€83,50
Stk. 6+
€67,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
12.70 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

-25.00
Substrat: N-BK7
Blende: 2
Numerische Apertur NA: 0.25
Beschichtung: Uncoated
Typ: Cylinder Lens, Plano-Concave
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2200
Hintere Brennweite BFL (mm): -26.32
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 1.00
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.1
Freie Apertur CA (mm): 11.43
Randdicke ET (mm): 2.56
Radius R₁ (mm): 12.92
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Keilwinkel plane Achse (arcmin): <5
Keilwinkel gekrümmte Achse (arcmin): <5

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen