

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT

SW, VIS 0



Produkt #36-209 3-4 TAGE

-

1

+

€82,00

+ WARENKORB	
Stk. 1-5	€82,00
Stk. 6+	€65,50
Mengenrabatte	
Angebotsanfrage	
ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben	

Downloadbereich

Effektive Brennweite EFL (mm):
25.00

Substrat:

N-BK7

CUSTOM
OPTIONS

Blende: 1.96850393700787
Numerische Apertur NA: 0.25
Beschichtung: VS 0° (425-675nm)
Typ: Cylinder Lens, Plano-Convex
Wellenlängenbereich (nm): 425 - 675
Hintere Brennweite BFL (mm): 23.02
Mittendicke CT (mm): 3.00
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.1
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.2
Größe (mm): 12.7 x 12.7
Randdicke ET (mm): 1.33
Toleranz Brennweite (%): ±3
Radius R₁ (mm): 12.92
Oberflächenqualität: 60-40

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform