

TECHSPEC®

Plankonvexe (PCX) Zylinderlinse für die Beleuchtung, 12,7 mm H x 12,7 mm L x 25 mm BW, VIS-NIR



Produkt #36-218 3-4 TAGE

1 €82,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€82,00
Stk. 6+
€65,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Effektive Brennweite EFL (mm):
25.00

Substrat:
[N-BK7](#)

Blende: 1.96850393700787
Numerische Apertur NA: 0.25
Beschichtung: VIS-NIR (400-1000nm)
Typ: Cylinder Lens, Plano-Convex
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 1000
Hintere Brennweite BFL (mm): 23.02
Mittendicke CT (mm): 3.00
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.1
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} ≤0.25% @ 880nm R _{avg} ≤1.25% @ 400 - 870nm R _{avg} ≤1.25% @ 890 - 1000nm
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.2
Größe (mm): 12.7 x 12.7
Randdicke ET (mm): 1.33
Toleranz Brennweite (%): ±3
Radius R₁ (mm): 12.92
Oberflächenqualität: 60-40

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform