

TECHSPEC® Retroreflektor mit Fassung, silber- und VIS 0°-beschichtet, 12,7 mm



Mounted N-BK7 Corner Cube Retroreflectors



Produkt #12-216 3-4 Tage

- 1 +

€365,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€365,00

Stk. 6+

€292,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Strahlabweichung (Bogensekunde): ±5

Beschichtung:

MS 0° & Silver with protective overcoat

Toleranz Durchmesser (mm):
+0.0/-0.1

Substrat: ☐
N-BK7

Innendurchmesser (mm):
12.70

Außendurchmesser (mm):
31.75

Oberflächenqualität:
60-40

Gewinde:
(2) ¼-20 Tapped Holes

Typ:
Retroreflector

Toleranz Gehäuse (mm):
Outer Diameter: +0/-0.5, Height:± 0.25

Bildorientierung:
Left-Handed

Beschichtungsspezifikation:
Reflective Surfaces: R_{abs} > 97% FROM400 - 2500nm
@ 0° AOI
R_{avg} > 98% FROM400 - 2500nm @ 0° AOI
Entrance: R_{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm

Strahlablenkung (°):
180

Wellenlängenbereich (nm):
425 - 675

Power (fringes) @ 632.8nm:
0.25

Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.25

Konformität mit Standards

RoHS:
Nicht konform

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)