


Polka-Dot-Strahlteiler für VIS-NIR, 12,7 mm quadr., 50R/50T



VIS-NIR Polka-Dot Beamsplitters

Produkt #15-982 3-4 TAGE



1



€118,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€118,00

Stk. 11+

€100,30

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Einfallswinkel (°):
0 - 45

Abstand Mitte-Mitte (mm):
0.15

Freie Apertur (%):

90
Beschichtung: Square Aluminum (AlMgF ₂) Apertures
Aufbau: Polka-Dot
Größe (mm): 12.7 x 12.7 +0.0/-0.5
Min. Apertur (mm): 2.00
Betriebstemperatur (°C): 150 Maximum
Parallelität (Bogenminuten): <3
Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T): 50/50
Toleranz Reflexion/Transmission (%): ±5 @ 45°
Substrat: ☐ B270
Oberflächenqualität: 80-50
Dicke (mm): 1.65 ±0.1
Typ: Standard Beamsplitter
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 2000

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen