

TECHSPEC® Hybridaspäre, 12 mm Durchmesser x 15 mm BW, unbeschichtet



TECHSPEC® Plastic Hybrid Aspheric Lenses

Produkt #65-988 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen

1 €84,00

+ WARENKORB

Stk. 1-24

€84,00

Stk. 25+

€64,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
12.00 +0.00/-0.10

Effektive Brennweite EFL (mm):
15.00 @ 587.6nm

Numerische Apertur NA:
0.40

Hintere Brennweite BFL (mm): 12.95
Substrat:  Zeonex E48R
Designwellenlänge Asphäre (nm): 587.6
Beschichtung: Uncoated
Oberflächenqualität: 60-40
Freie Apertur CA (mm): 10.00
Randdicke ET (mm): 2.29
Mittendicke CT (mm): 3.70 ±0.10
Blende: 1.25
Fase: Protective bevel as needed
Betriebstemperatur (°C): -30 to +70
Radius R₂ (mm): 48.3
Form der hinteren Fläche: Convex
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 475 - 675
Konjugierter Abstand: Infinite

Konformität mit Standards

Reach 191: Konform
RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen